
# 直線自動 チューブ簡易セットTIG溶接機

TIG WELDING MACHINE

## 30~の小径より可能






チューブ ダクト



わかりやすい 画面構成!





型替治具部



写真: TBW-500

溶接位置速度のデータ管理ができ、タッチパネルでわかり やすく簡単に呼び出せます。

セットが簡単でどなたにでもすぐにできます。

ワーククランプ、マンドレル、払出しが型替時の治具で簡単 に交換できます。



#### 仕 樣

| 一次側電源   | 制御側 3相 AC200V             |
|---------|---------------------------|
| エアー源    | 0.5Mpa                    |
| 溶接電源    | TIG300A 30種メモリー           |
| ガス      | アルゴン、ヘリウム等                |
| 速度設定    | 1 ~ 300cm/min             |
|         | 数值入力式                     |
| 適用板厚    | t0.5~1.6mm (材質、径により異なります) |
| 適用材質    | SUS, SPC, SECC            |
| プログラム方式 | タッチパネル数値入力&現在位置直メモリ       |
| ワークメモリー | 100種類                     |


## 機械寸法・加工スペック

(単位mm)

| 機種          | TBW - 500          |
|-------------|--------------------|
| 寸法 (幅×全長×高) | 1150 × 1850 × 2000 |
| 重量 (kg)     | 約1000              |
| 溶接長         | 5 0 0 以下           |
| 円筒溶接時(内径)   | 1 30~70            |

機種は500の他、オプションにて製作いたします。

治具はマンドレル、払出し、ワーククランプが1セットで 標準は1種類のみ付いております。



オプション 溶接電源(プラズマ) 治具周り 冷却水循環装置 タングステン研磨機

老舗です( 巻締め・フランジ加工・ベンディング・) かしめ加工、製缶、自動ライン等の

MEMO

各種御相談も承っておりますので、下記 宛にお気軽にお問い合わせください。

尚、改良の為、外観及び仕様を一部変更することがありますので、御了承ください。

## 株式会社 オーディエム

〒342-0005 埼玉県吉川市川藤715 TEL 048-982-5301FAX 048-982-5253 お急ぎの場合 090-6485-5720 E-mail t-ishikawa@kk-odm.jp HP http://www.odm-co.jp/

お問合わせ